

# らくらくホン ベーシックⅡ

「おまかせカメラ」で、やさしく撮れる。

FUJITSU

docomo

# おまかせカメラで写真もかんたんキレイ、 どなたにも使いやすいベーシックケータイ。

やさしさの基本形である

「らくらくホン ベーシック」にカメラが付いて新登場。

初めての方でもかんたんに使える「おまかせカメラ」で  
写真撮影を思う存分楽しめます。

もちろん「しんせつ」「かんたん」「見やすい」「あんしん」も  
しっかり継承・進化しています。



## おまかせ カメラ




## その他の便利な「おまかせカメラ」機能

### ■ おまかせ逆光補正 & おまかせ明るさ補正

逆光で暗くなった部分だけを、自動的に画質補正。明るく自然な写真に仕上がります。また、薄暗い場所で撮影した写真も、明るく自動補正します。



おまかせ逆光補正  
なし



おまかせ逆光補正  
あり

### ■ おまかせ手ぶれ補正

静止画撮影時に、手ぶれや被写体ぶれを自動補正します。

### ■ おまかせ歪み補正

手書きメモ撮影画像の歪みを自動で補正。歪みの少ないメモを撮影することができます。

## おまかせオートフォーカス

被写体の距離に関係なく、カメラを向けるだけで自動的にピントが合います。あとは、ボタンを押すだけの操作でキレイな写真を撮影できます。




オートフォーカス前



オートフォーカス後

## 撮影した写真の操作を らくらく行えます

撮影した写真は、かんたんにメールで送付したり、待受画面に設定できます。



しんせつ




### おまかせバックライト®

持ち上げて傾けると、  
自動で背面液晶の  
バックライトが点灯し  
ます。暗い場所で時  
間を確認したいとき  
などに便利です。



### お互いの声が聞き取りやすくなります

騒音環境でも聞きやすい  
「スーパーはつきりボイス2」、  
相手の声がゆっくり聞こえ  
る「ゆっくりボイス®」、雑音  
を除去し、クリアな音声を  
相手に伝える「スーパーダ  
ブルマイク」を採用しました。



### その他の便利な「しんせつ」機能

- 揺れや雑音を感知して自動で着信音量を大きくしてお知らせする「おまかせでか着信」。
- 通話中最後の1分間の会話を自動で録音する「おまかせ通話メモ®※」。 ※4件まで録音することが可能です。
- メールの内容などを音声で読み上げます。また、電話着信時などの名前読み上げにも対応しています。



かんたん



## 操作がわかりやすい「お知らせ光ガイド」

次に行う操作がひと目でわかる「光ガイド」が進化しました。ボタンの点滅に加えて、画面内も点滅します。たとえば、カメラ起動中に、拡大鏡が使える状態になると光でお知らせします。



ボタンと画面内の光で拡大鏡利用時をお知らせ

## 電話をかけやすい「ワンタッチダイヤルボタン」

あらかじめ登録してある相手に、ボタンひとつで電話をかけられます。最大3件まで登録可能です。



## その他の便利な「かんたん」機能

- 自分のメールアドレスを、センターから自動的に取得できる「かんたんマイアドレス設定」<sup>※</sup>。
- デコメ<sup>®</sup>テンプレートやデコメ<sup>®</sup>ピクチャを選ぶだけでかんたんにデコメール<sup>®</sup>が作成できます。
- 音声でメールの入力ができる「音声入力メール<sup>※</sup>」。

※お申し込みが必要な有料サービス (210円/月[税込]) です (お申し込みにはiモード<sup>®</sup>契約が必要です)。初回利用開始から30日間は無料で利用できます。別途バケット通信料がかかります。


見やすい



自動で画面の明るさを調整する  
「おまかせオールラウンド液晶」




明るい場所では  
輝度を上げて見やすくします




暗い場所では輝度を落として  
まぶしさを抑えます

メールが見やすい40ドットの大きな文字

受信メールや送信済みメールの文字を大きく表示することができます。最大40ドットの大きさでメールを楽しめます。




通常 (30ドット)




大きく表示 (40ドット)

時刻確認がラクに行える「特大待受時計」

待受画面の時計表示サイズに特大を追加しました。さらなる見やすさにこだわりました。



大きく表示



特大で表示

あんしん



## 健康をサポートする歩数計搭載

あらかじめ特定の相手を登録しておけば、1日の歩数記録が自動で相手にメール送信されるので、ご家族の方たちもあんしんです。

自Y!ll	10:27
一日の歩行情報	
05/10	
歩数	3541歩
歩いた距離	2.1km
消費カロリー	89kcal
メール	決定



## これまでと変わらない使いやすさ



## 主な仕様

外形寸法 (H×W×D)		約105×51×19.5mm (折りたたみ時)
質量		約110g <sup>※1</sup>
連続通話時間 <sup>※2</sup>	音声通話時	約190分
	静止時 <sup>※3</sup>	約560時間
連続待受時間 <sup>※2</sup>	移動時 <sup>※4</sup>	約420時間
ディスプレイ		約2.4インチ262,144色TFTカラー液晶 [240×320ドット]
背面ディスプレイ		約1.2インチモノクロSTN液晶 [64×64ドット]
カメラ		有効約200万画素CMOS
各種充電器による 充電時間 <sup>※5</sup>	FOMA ACアダプタ	約150分
	FOMA DCアダプタ	約150分

※1:電池パック F10装着時の数値です。※2:連続通話 (通信) 時間とは、電波を正常に送受信できる状態で通話 (通信) に使用できる時間の目安です。連続待受時間とは、電波を正常に受信できる状態で時間の目安です。なお、電池の充電状態、機能設定状況、気温などの使用環境、利用場所の電波状態 (電波が届かない、弱い場合等) などにより、通話 (通信) ・待受時間は約半程度になることがあります。iモード通信を行うと通話 (通信) ・待受時間は短くなります。また、通話やiモード通信をしながら、iモードメールを作成したり、歩数計や、音声読み上げ、ダウンロードしたiモーション\*を動作させると通話 (通信) ・待受時間は短くなります。データ通信実行時、表記の通話 (通信) 時間や待受時間より短くなります。※3:FOMAを折りたたみ、電波を正常に受信できる静止状態での平均的な利用時間です。※4:FOMAを折りたたんで電波を正常に受信できる状態で移動した場合の目安です。※5:充電時間は電源を「切」にして、電池パックを空の状態から充電したときの目安です。電源を「入」にして充電した場合、充電時間は長くなります。

## オプション

- 電池パック F10<sup>※1</sup> ●リアカバー F38 ●卓上ホルダ F18 ●FOMA USB接続ケーブル<sup>※2</sup>
- FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01<sup>※2</sup>/02<sup>※2</sup> ●FOMA ACアダプタ 01/02
- FOMA 乾電池アダプタ 01 ●イヤホンターミナル P001<sup>※3</sup> ●平型スイッチ付イヤホンマイク P01/P02
- イヤホンジャック変換アダプタ P001 ●スリッチ付イヤホンマイク P001<sup>※3</sup>/P002<sup>※3</sup>
- 平型ステレオイヤホンセット P001 ●ステレオイヤホンセット P001<sup>※3</sup> ●FOMA 海外兼用ACアダプタ 01<sup>※4</sup>
- FOMA 室内用補助アンテナ<sup>※5</sup> ●FOMA 室内用補助アンテナ (スタンドタイプ)<sup>※5</sup> ●キャリングケース S 01
- 骨伝導レシーバマイク 01 ●FOMA 補助充電アダプタ 01 ●FOMA DCアダプタ 01/02
- 車載ハンズフリーキット 01<sup>※6</sup> ●FOMA 車載ハンズフリー 接続ケーブル 01 ●車内ホルダ 01

◎店舗によっては取り扱っていないオプションもあります。また、オプションが変更になる場合もあります。※1:電池パック F10は本体付属品です。※2:USB HUBを使用すると、正常に動作しない場合があります。※3:ご利用になるにはイヤホンジャック変換アダプタ P001が必要です。※4:海外で使用する場合は、渡航先に適合した変換プラグアダプタが必要です。※5:日本国内で使用してください。※6:らくらくホン ページックⅡをUSB接続/充電するには、FOMA 車載ハンズフリー接続ケーブル 01が必要です。

## 主なサービス対応

- ◎チャネル® ●緊急速報「エリアメール®」 ●ポケット®

※ PDFビューア非搭載のため、文書ファイルは閲覧できません。

## 主な機能

### iモード関連機能

- Bookmark (最大100件<sup>※1</sup>) ●画面メモ (最大100件<sup>※1</sup>) ●画像 (最大1000件<sup>※1</sup>)
- iメロディ® (最大500件<sup>※1</sup>) ●iモーション (最大100件<sup>※1</sup>)

### メール関連機能

- 受信メール (最大1000件<sup>※1※2</sup>) ●送信メール (最大200件<sup>※1※2</sup>) ●同報メール (最大5件)
- SMS (相手方mova®の場合はiモードメールとして扱われます)

### カメラ関連機能

- ズーム (最大約16倍32段階) ●オートフォーカス ●接写 ●ナイトモード ●手ブレ補正
- 記録サイズ (176×144 QCIF/240×320 QVGA/640×480 VGA/1200×1600 UXGA)
- ファイル形式 (JPEG) ●保存枚数 (最大約1000枚<sup>※1※3</sup>) ●フレーム付き撮影
- 撮影モード (2種類)

- ズーム (最大約16倍8段階) ●接写 ●記録サイズ (176×144 QCIF/320×240 QVGA)
- ファイル形式 (MP4) ●録画時間 (最大約19分<sup>※1</sup>、一件あたり最大約29秒<sup>※1</sup>)
- フレームレート (最大30fps) ●画質 (4種類)

### その他の機能

- microSD™カード (別売) [対応最大サイズ:2GB]、microSDHC™カード (別売) [対応最大サイズ:8GB]<sup>※4</sup>
- 電話帳 (最大1000件<sup>※1</sup> 3番号3アドレス) ●赤外線 ●バーコードリーダー
- 音声呼び出し ●手書きメモ ●拡大鏡 ●開閉ロック
- ボイスレコーダー ●お知らせタイマー ●快適な文字入力をサポートするATOKを採用



※1:保存・登録するデータのサイズにより、実際に保存・登録できる件数や時間が少なくなる場合があります。※2:iモードメールとショートメッセージの合計件数。※3:削除可能iモードデータを削除した場合です。※4:microSDはすべての動作を保証するものではありません。

## ご利用にあたってのご注意

●FOMAは、無線を使用しているため、トンネル・地下・建物の中などで電波が届かない所、屋外でも電波の弱い所およびサービスエリア外ではご利用できません。また、高層ビル・マンション等の高層階で見舞いのよい場所であってもご利用にならない場合があります。なお、電波が強くアンテナカバーが3本たっている場所で、移動せずに使用している場合でも通信が切れることがありますのでご了承ください。また、年毎や災害時および花火大会などのイベント会場などに使用する場合、回線の混雑によりつながりにくくなる場合があります。●公共の場所、人の多い場所や静かな場所などは、まわりの方のご迷惑にならないようにご利用ください。●FOMAは、電波を使用している関係上、第三者により通話を傍受されるケースもないといえません。しかし、W-CDMA方式では暗号化機能すべての通話について自動的にサポートしますので、第三者が受信機で傍受したとしても、たまたまの雑音しか聞けません。●FOMAは、音声やデジタル信号によって自動的に通信を行っていることから、電波状態の悪い所へ移動すると必ず送られてきたデジタル信号を正確に復元することができない場合には、実際の音声と異なっている場合があります。●FOMAプラスエリアに対応しております。●お客様ご自身でFOMA本体に登録された情報内容は、別にメモを取るなどで保管して下さるようお願いします。万が一、登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。●FOMAの一部の機種において、その本体に金属性の材質を使用しており、まれにお客さまの体質や体調によってはかゆみ、かぶれ、湿疹などお生じすることがあります。●一般の携帯電話やテレビ、ラジオなどをお使いになっている近くで使用するなど影響を与える場合がありますのでご注意ください。●FOMA本体、FOMAカードや電池、アダプタ (充電器含む) などのオプション品をお使いになる前には、取扱説明書をよくお読みの上ご利用ください。●詳細についてはドコモのサービス窓口にお問い合わせください。

◎「FOMA」iモード「iモーション」「チャネル」「iメロディ」「デコメ」「デコメール」「エリアメール」「あんしんミッション」「ケタイお探しサービス」「電話帳お預かりサービス」「おまかせロック」および「あんしんミッション」ロゴ、「ケタイお探し」ロゴ、「電話帳お預かり」ロゴ、「おまかせロック」ロゴはNTTドコモの商標または登録商標です。◎「microSD」「microSDHC」はSDアソシエーションの商標です。◎「ATOK」は株式会社ジャストシステム登録商標です。◎「ゆっくりボイス」「おまかせバックライト」「おまかせ通話メモ」「かんたんマイク」は富士通株式会社登録商標です。◎その他、本カタログに記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。◎ご契約の際は別途、契約事務手数料が必要となります。◎iモードをご利用になるには、別途iモード通信サービスの契約およびiモード機能のお申込みが必要となります。◎掲載の商品については、店舗によって取り扱いがない場合がございますのでご了承ください。





ドコモ「あんしん」ミッション  
みんなが、安心を、獲得できる世の中へ。



- 視覚に頼らずに操作が行える「音声読み上げ機能」搭載。
- ボタンひとつで電話がかけられる「ワンタッチダイヤル機能」搭載。

## カラーバリエーション



メタルシルバー

ロゼ

イブニングブルー

レッド

## デザイナーズプロフィール／原 研哉

1958年生まれ。グラフィックデザイナー。武蔵野美術大学教授。日本デザインセンター代表取締役。2001年より無印良品のアートディレクションを担当、また「RE DESIGN」「HAPTIC」など展覧会と書籍を基軸とした複合プロジェクトを数多く手がける。近年の仕事は、松屋銀座リニューアル、梅田病院サイン計画、森ビルVI計画など。また、らくらくホンシリーズのデザインには2006年より関わっている。



ミックス品

FSC認証林及び管理された  
森林からの製品グループです  
www.fsc.org Cert no. SA-COC-001196  
© 1996 Forest Stewardship Council



PRINTED WITH  
SOY INK®

本カタログは、森林認証紙および大豆油インキを使用しております。



Green  
Policy  
Innovation

お問い合わせ先（ドコモ インフォメーションセンター）＊番号をよくお確かめのうえおかけください。



ドコモの携帯電話からの場合

（局番なし）

**151（無料）**

＊一般電話からは  
ご利用できません。

一般電話などからの場合



**0120-800-000**

＊携帯電話、PHSからも  
ご利用になれます（他社含む）。

【らくらくホン ベーシックⅡの操作および本カタログのお問い合わせ先】

富士通株式会社 モバイルフォン事業本部

＊ダイヤルの番号をよくご確認の上、お間違のないようおかけください。

【お問い合わせ受付時間／平日午前9:00～12:00 午後1:00～5:00（土・日・祝日・当社所定の休日を除く）】

＊掲載の商品の写真に関しては、色等実物と若干異なる場合があります。記載の商品の仕様・機能は予告なしに変更する場合がありますので、ご了承ください。

2009年3月現在 MB1345

TEL **03-3200-3166**



モバイル・リサイクル・ネットワーク  
携帯電話・PHSのリサイクルにご協力。